

Opération Scarlet - Directives d'identification des produits

Les produits peuvent être identifiés en face avant à l'aide de ces directives, en cas de doute, une identification positive peut se faire en regardant la face arrière.


Produits concernés

Telemecanique XB4B/XB5A depuis 05/99


Produits non concernés

Telemecanique XB2B/XA2B

Série métallique XB4B




Série métallique XB2B



Série plastique XB5A



Série plastique XA2B



Dégagement à clé **Tourner pour déverrouiller** **Pousser-tirer**



•Diamètre des têtes :
30, 40 ou 60 mm

Pour ce modèle :
• Rebord à 3 rainures/espaces
• 2 flèches



Dégagement à clé **Tourner pour déverrouiller** **Pousser-tirer**



•Diamètre des têtes :
30, 40 ou 60 mm

Pour ce modèle :
• Rebord entièrement dentelé
• 3 flèches

Directives d'identification des produits

Produits non concernés

Postes d'arrêt d'urgence XALK



- base gris pâle
- dessus jaune
- ligne contact dessus/base arquée
- utilisent têtes plastiques XB5A

Postes d'arrêt d'urgence XALB, XALJ



- base noire
- dessus jaune
- ligne contact dessus/base droite
- utilisent têtes plastiques XA2B

Têtes coup-de-poing à impulsion


ZB4BC/BR
ZB5AC/AR



ZA2BC/BR
ZB2BC/BR

Les têtes sont lisses (sans cercle, sans flèche, sans clé)

Identification des produits améliorés



Exemple pris pour le
Tourner pour
déverrouiller

Tous les nouveaux produits
améliorés ont un anneau
d'identification
supplémentaire en relief visible
sur le dessus du bouton